



PVC ragasztószalag lágy, Szín: BLUE



Rendelési adatok

Rendelés száma	083641 BLUE
GTIN	051115688638
Árucikk kategória	08M

Leírás

Kivitel:

A **3M™ 471F** veszélyzónák és folyosók jelölésére, fényezési munkáknál takaráshoz, valamint színjelölésekhez vagy dekorcsíkokhoz használható. A legkülönbözőbb felületeken is tapad és ezért gyorsan, cseppmentesen, valamint szárítási és tisztítási munkák nélkül felhelyezhető és ragasztó maradványok nélkül ismét eltávolítható.

A 3M™ szín- és padlójelölő szalagok optimálisan alkalmasak az épület karbantartás területén történő használathoz és létesítmények biztonságának javításához. A színes PVC ragasztószalagok speciális szerkezete elviseli a karcolásokat, a kopást, az időjárást, valamint a legtöbb vegyszert. Egyszerűen használható, nagyon jól illeszkedik egyenetlen felületeken is.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Műszaki leírás

Tárolási hőmérséklet	20 °C
Vastagság	0,13 mm
Tárolási levegő páratartalom	50 %

Ragasztó massa	Gumi-gyanta
Hőálló max.	75 °C
Tágulási képesség	265 %
Ragasztóerő acélon	3,9 N/mm
Ragasztószalag fajtája	egyoldalú
Hordozóanyag	PVC fólia
Hossz	33 m
Gyártó jelölése	471F
Festék	kék
Szélesség	50 mm
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	12 hónap
Szakítószilárdság	31,5 N/mm
Béléssel	nem
Termék fajtája	Ragasztószalag