

**VHB™ ragasztószalag, fehér, Szélesség×hossz (mm×m): 19X33****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083781 19X33
GTIN	4054596766419
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas nagyteljesítményű **ragasztószalag** tiszta akrilát ragasztóanyagból (VHB) tartósan erős kötésekhez. Azonnal tart, hőmérséklettel, időjárással, UV sugárzással és oldószerrel szemben erősen ellenálló. Kiváló tömítési funkció, vibráció csillapítású.

A **3M™ LSE-110WF** kifejezetten alacsony energetikájú műanyagok és kompozit anyagok kihívást jelentő ragasztásához alkalmas bel- és kültéren.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

További 3M™ VHB™ szalagok különböző vastagságokban és hosszokban külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Ragasztó massa: akrilát

Hossz: 33 m

Szélesség: 19 mm

Vastagság: 1,1 mm

Műszaki leírás

Ragasztószalag fajtája	kétoldalas
------------------------	------------

Adatlap

Hossz	33 m
Hőálló max.	90 - 150 °C
Ragasztó massa	akrilát
Eltarthatóság	18 hónap
Tárolási hőmérséklet	16 - 25 °C
Festék	fehér
Gyártó jelölése	LSE-110WF
Szélesség	19 mm
Tárolási levegő páratartalom	40 - 65 %
Burkolat anyaga	Szilikonos PE film
Ragasztóerő acélon	4,4 N/mm
Vastagság	1,1 mm
Terméknév attribútum	fehér
Termék fajtája	Ragasztószalag