



Tépőzár- és hurkos szalag, Típus: SJ352D



Rendelési adatok

Rendelés száma	083691 SJ352D
GTIN	4001895502033
Árucikk kategória	08M

Leírás

Kivitel:

A 3M™ oldható rögzítő rendszerek az olyan hagyományos illesztési rendszerek alternatívái, mint a csavarozás, szegecseles, szegelés vagy kapcsolás.

Tépőzár- és hurkos szalag. A tépőzár és hurkos szalag összenyomásával egy stabil, terhelhető kötés jön létre.

Műszaki leírás

Festék	fekete
Gyártó jelölése	SJ352
Vastagság	3,6 mm
Szélesség	25 mm
Hossz	5 m
Ragasztó massa	Szintéziszkacsuk
Felhasználási tartomány	Beltér
Visszazárhatóság száma	5000

Hőálló max.	50 - 90 °C
Eltarthatóság	12 hónap
Ragasztószalag fajtája	Tépőzáras kötegelő
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Tárolási levegő páratartalom	50 °C
Termék fajtája	Ragasztószalag