

**Garant****GARANT Master Mute cserélhető fej, balos, Rendszer / típus: DM/46****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264839 DM/46
GTIN	4251414902428
Árucikk kategória	29D

**Leírás****Alkalmazható:**

264930, 264934 és 264938 sz. furatkés szárok.

**Figyelem:**

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

belső hűtés: igen

Rendszer: DM

Szárméret: 40 mm

Cserélhető fej ISO kódja: SCLCL

Hozzávaló váltólapka: CC.. 1204..

Fogásszög: 95 fok

Legkisebb előfúrási  $\varnothing D_{\min}$ : 49 mm

Középtolódás  $L_3$ : 27 mm

**Műszaki leírás**

Szárméret	40 mm
Fogásszög	95 fok

Sorozat	Master Mute
Rendszer	DM
Középtolódás L <sub>3</sub>	27 mm
Cserélhető fej ISO kódja	SCLCL
Váltólapka csavar	269023 4
Alátétlapka	259033 2
Teljes hossz L	32 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Csavar alátétlapkához	269015 2
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	49 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej

## Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Szorítócsavar Típus 3	269022 3
Feszítőcsavar	269406
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Szorítócsavar Típus 4	269022 4