

Garant**GARANT Master Mute cserélhető fej, balos, Rendszer / típus: DM/51****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264839 DM/51
GTIN	4251414902862
Árucikk kategória	29D

Leírás**Kivitel:**

16-os menetlapka mérethez.

Alkalmazható:

264930, 264934 és 264938 sz. furatkés száarak.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

belső hűtés: igen

Rendszer: DM

Szárméret: 40 mm

Cserélhető fej ISO kódja: DIL

Hozzávaló váltólapka: 16

Fogásszög: 90 fok

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 48 mm

Középtolódás L_3 : 25 mm

Műszaki leírás

Fogásszög	90 fok
Sorozat	Master Mute
Rendszer	DM
Csavar alátétlapkához	269027 3
Cserélhető fej ISO kódja	DIL
Teljes hossz L	35 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű	279835 2
Alátétlapka	279820 1
Hozzávaló váltólapka	16
Középtolódás L ₃	25 mm
Szárméret	40 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej

Tartozék

Karom Típus 2	279835 2
Alátétlapka Típus 1	279820 1