

Cserélhető fej, jobbos, Rendszer / típus: ST/7**Rendelési adatok**

Rendelés száma	264826 ST/7
GTIN	2050002058170
Árucikk kategória	29D

Leírás**Alkalmazható:**

265060 – 265065 és 265076 sz. furatkés szárok (GARANT). 320102, 320104, 320407, 320409 és 320410 sz. furatkés szárok (SwissTools).

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

Műszaki leírás

Lapkaméret	12 mm
Váltólapka csavar	320620 S01
Szárméret	32 mm
Középtolódás L ₃	22 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Cserélhető fej ISO kódja	SCLCR
Váltólapka kiosztás	balos és semleges

Adatlap

Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	40 mm
Teljes hossz L	35 mm
Fogásszög	95 fok
Felhasználás módja	jobbos
Belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej