

Garant GRIDLINE

Munkapad kerekkel, magasság 850 mm sötét Eluplan munkalappal, 20x20G, munkalap hossz: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	923627 1500
GTIN	4062406264505
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel, **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Az **egykezes egyenkénti fiókkioldás** megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Futómű 2 kormányzott kerékkel és 2 fix kerékkel, Ø100 mm tömör gumi futófelülettel. A munkapad a 2K-Haptoprene® emelő markolattal egyenletesen felemelhető ill. lesüllyeszthető, ennek köszönhetően teljesen stabil a felhasználás helyén, ill. könnyen szállítható. A futómű **400 kg**-ig terhelhető (munkapad, beleértve a tartalmát). Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható.

Elhelyezés:

Ajtó magassága (balra) mm: 525

Állítható magasságú polclapok száma (balra): 1

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 100, 150, 200

Szín:

Ház, lábész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit, **futómű mindig RAL 7016 antracit** (nem konfigurálható), **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Munkalap mélysége	750 mm
-------------------	--------

Súly	165 kg
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Futómű maximális teherbírása	400 kg
Alapszekrény mélysége	700 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Alapszekrény szélessége	1300 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Magasság	850 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókház hasznos magassága	525 mm
Bemenet csatlakozó típus	F
Névleges feszültség	250 V
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

