

SWISS TOOLS

Cserélhető fej, jobbos, Rendszer / típus: ST/12**Rendelési adatok**

Rendelés száma	264826 ST/12
GTIN	2050002059221
Árucikk kategória	29D

Leírás**Alkalmazható:**

320102, 320104, 320407, 320409 és 320410 sz. furatkés szárok.

Alkatrész:

Váltólapka csavar külön ajánlatkérésre.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

Műszaki leírás

Teljes hossz L	35 mm
Szárméret	25 mm
Cserélhető fej ISO kódja	SDUCR
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Lapkaméret	11 mm

Közélpeltolódás L ₃	17 mm
Váltólapka kiosztás	balos és semleges
Fogásszög	93 fok
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej