

SWISS TOOLS

Cserélhető fej, jobbos, Rendszer / típus: ST/13**Rendelési adatok**

Rendelés száma	264826 ST/13
GTIN	2050002059238
Árucikk kategória	29D

Leírás**Alkalmazható:**

320102, 320104, 320407, 320409 és 320410 sz. furatkés szárok.

Alkatrész:

Váltólapka csavar külön ajánlatkérésre.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

Műszaki leírás

Váltólapka kiosztás	balos és semleges
Cserélhető fej ISO kódja	SDUCR
Teljes hossz L	35 mm
Középtolódás L ₃	22 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Szárméret	32 mm

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Lapkaméret	11 mm
Fogásszög	93 fok
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej