

SWISS TOOLS

**Cserélhető fej, balos, Rendszer / típus: ST/14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264827 ST/14
GTIN	2050002059382
Árucikk kategória	29D

**Leírás****Alkalmazható:**

320102, 320104, 320407, 320409 és 320410 sz. furatkés szárok.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar külön ajánlatkérésre.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	40 mm
Lapkaméret	11 mm
Szárméret	40 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	27 mm
Cserélhető fej ISO kódja	SDUCL
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	50 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Váltólapka kiosztás	jobbos és semleges

Fogásszög	93 fok
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej