

Garant

**Profil üregelő tartó négyszög forgácsoló betétekhez Ø DS 32 mm,
négyzetgtől: 17mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	290334 17
GTIN	4062406352295
Árucikk kategória	29K

Leírás**Figyelem:**

- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**

Műszaki leírás

Hasznos hossz L ₁	52 mm
Lapkatartó Ø D ₁	16 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	16 mm
Csavar	290399 3
négyszöghöz alkalmas	17 - 19 mm
Középtolódás L ₃	8,5 mm
Szár Ø	25 mm
belső hűtés	igen
Szárhossz L _s	100 mm
Szár	kombinált szár
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám

