

Garant**XOMU146715ZZER, HB4030, Típus: ST1400**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213040 ST1400
GTIN	4062406267124
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

Innovatív váltólapka koncepció a **kétoldalas** 3 élű váltólapkáknak köszönhetően (2×3 vágóél).

Nagyteljesítményű szerszámanyagok a különösen **gazdaságos** használathoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Programozási rádiusz ha $a_{p \max}: 3 \text{ mm}$

Előtolás $f_z / \text{fog}: 1,3 \text{ mm}$

Műszaki leírás

Típus	ST1400
Előtolás f_z / fog	1,3 mm
Sarokrádiusz	1,5 mm
Váltólapka ISO kód	XOMU146715ZZER
Minőség	HB4030
Szerszámanyag	HM
Ajánlott fogásmélység $a_{p \max}$	1,3 mm

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	3 mm
Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$	3 mm
Cserék / élek száma	6
Bevonat	TiCn-Al ₂ O ₃
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	240 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		