

Garant**XOMU146715ZZER, HB4430, Típus: TI**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213046 TI
GTIN	4062406267155
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

Innovatív váltólapka koncepció a **kétoldalas** 3 élű váltólapkáknak köszönhetően (2×3 vágóél).

Nagyteljesítményű szerszámanyagok a különösen **gazdaságos** használathoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$

Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$: 3 mm

Előtolás f_z / fog: 0,8 mm

Műszaki leírás

Típus	TI
Előtolás f_z / fog	0,8 mm
Sarokrádiusz	1,5 mm
Váltólapka ISO kód	XOMU146715ZZER
Minőség	HB4430
Szerszámanyag	HM

Ajánlott fogásmélység $a_{p \max}$	0,8 mm
Maximális fogásmélység $a_{p \max}$	3 mm
Programozási rádiusz ha $a_{p \max}$	3 mm
Cserék / élek száma	3
Bevonat	PVD
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		