



Keményfém univerzális fúró, Fúró Ø: 12mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	787040 12
GTIN	9002741152087
Árucikk kategória	76G

Leírás

Kivitel:

Minden oldalon gyémántkőszőrülésű keményfém lapka **rendkívül éles, nagyon kemény éllel**. Szabadalmaztatott 4-szeres lépcsős profil a gyors forgácselvezetés érdekében.

Felhasználás:

Pontos **fúrás** csempékben, falazatban és betonban, fémekben, fában és műanyagokban.

Figyelem:

Figyelem – csak normál fúrásra (ütés nélkül) használja!

Műszaki leírás

Spirálhossz	90 mm
Teljes hossz	150 mm
Fúró Ø	12 mm
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Nincs ütvefúrás
Szár	Hengeres szár
Termék fajtája	Univerzális fúró