

**Elektromos szigetelőszalag, Szélesség×hossz (mm×m): 19X6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083656 19X6
GTIN	50054007061309
Árucikk kategória	08M

**Leírás****Kivitel:**

A **3M Scotch® Super 88** és **Scotch® Super 33+** egy különösen rugalmas és UV álló prémium ragasztószalag nagyon jó elektromos tulajdonságokkal és nedvességgel, lúgokkal, sokféle savval és oldószerekkel szembeni jó ellenálló képességgel.

**Figyelem:**

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.  
Vastagság: 0,18 mm

**Műszaki leírás**

Vastagság	0,18 mm
Szélesség	19 mm
Hordozóanyag	PVC fólia
Tárolási levegő páratartalom	75 %
Gyártó jelölése	Scotch® Super 33+
Tárolási hőmérséklet	10 - 27 °C

Hőálló max.	-18 - 90 °C
Eltarthatóság	60 hónap
Különlegesség	UV-álló
Különlegesség	nedvességálló
Ragasztószalag fajtája	egyoldalú
Hossz	6 m
Béléssel	nem
Festék	fekete
Termék fajtája	Ragasztószalag