

Garant**Csiszolókupak (CER), 220-as szemcse, Csiszolókupak Ø, hossz, alak: 2140L****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553040 2140L
GTIN	4062406271800
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

Nagyon agresszív és gyors anyagleválasztás az **optimalizált szemcsekötésnek** köszönhetően. A **kerámia szemcse CER** ideális rozsdamentes acélok és nikkelt ötvözetek megmunkálásához. Nagy leválasztási teljesítmény és hűvös csiszolás.

Felhasználás:

A varrat nélkül kialakított csiszolókupákat a gumitestre kell húzni, a gép forgása közben a kupákat a centrifugális erő biztosan megtartja. **A csiszolókupakok gyorsan és könnyen cserélhetőek** (fel-/lecsavarás a hasítás irányába).

Figyelem:

Csak a megfelelő 553100 sz. csiszolókupak tartórendszerrel kompatibilis.

Műszaki leírás

Csiszolókupak hossz	40 mm
Ajánlott fordulatszám	9500 min ⁻¹
Alak	L
Csiszolókupak Ø	21 mm

Szemcsézet	220
Terméknév attribútum	220-as szemcse
Termék fajtája	Csiszolókupak

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		