



Elektronikai homlokcsípőfogó, tükörfényűre polírozott, 27°-ban hajlított, KW, Teljes hossz: 115mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	726962 115
GTIN	4003773040439
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Tükörfényűre polírozott, ezáltal nem okoznak zavart az áramkörben a lepattogzó króm alkatrészek. Stabil, áttűzött és játégmentes csukló. Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében. Többkomponensű markolat, kék / piros.

Felhasználás:

Finom vágási munkákhoz, pl. az elektronika és finommechanika területén.

Szabvány:

DIN ISO 9654

Alapanyag:

Golyóscsapágy acél, indukciósan edzett élek.

Műszaki leírás

Élhossz	12 mm
Teljes hossz	115 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuza max. Ø	1,3 mm
Fejszélesség	10,5 mm
Vágóél	vágás nélkül
Csukló	Áttűzött, játégmentes

Fej	27°-ban hajlított
Szabvány	DIN ISO 9654
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 56 HRC).
Alapanyag	Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett
Felület	tükörfényűre polírozott
Terméknév attribútum	KW
nyitórugóval	igen
Termék fajtája	Vágó fogó