



## 6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col TiN bevonattal, Hatszög: 6mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	643233 6
GTIN	4000896046942
Árucikk kategória	630

### Leírás

#### Kivitel:

Két részből, gondos gyártással készült. Optimálisan edzett test a hajtási energia felvételére és továbbítására. Szoros illesztésű belső négyszög a biztos és stabil pozícionáláshoz a hajtószáron. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

TiN bevonatú pengék az extrém nagy tartóerő és kopásállóság érdekében. Optimalizált korrózióvédelemmel.

#### Felhasználás:

Optimálisan alkalmas tartós terhelésekhez, mint pl. sorozat csavarozásokhoz.

#### Szabvány:

**DIN 7422**

#### Alapanyag:

Króm-vanádium acél persely, lepattogzásmentesen krómozott. Penge speciális acélból, TiN bevonattal.

### Műszaki leírás

Hossz	60 mm
Hatszög	6 mm
Ø a meghajtott oldalon	23 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Szabvány	DIN 7422
Profil	Hatszögműkulcs

Kivitel	TiN bevonattal
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott
gömbvégű fejjel	nem
tartógyűrűvel	nem
Termék fajtája	Dugókulcs fej