

**6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col TiN bevonattal, Hatszög: 17mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	643233 17
GTIN	4000896046904
Árucikk kategória	630

Leírás**Kivitel:**

Két részből, gondos gyártással készült. Optimálisan edzett test a hajtási energia felvételére és továbbítására. Szoros illesztésű belső négyszög a biztos és stabil pozícionáláshoz a hajtószáron. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

TiN bevonatú pengék az extrém nagy tartóerő és kopásállóság érdekében. Optimalizált korrózióvédelemmel.

Felhasználás:

Optimálisan alkalmas tartós terhelésekhez, mint pl. sorozat csavarozásokhoz.

Szabvány:

DIN 7422

Alapanyag:

Króm-vanádium acél persely, lepattogzásmentesen krómozott. Penge speciális acélból, TiN bevonattal.

Műszaki leírás

Hatszög	17 mm
Ø a meghajtott oldalon	28,5 mm
Hossz	60 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Szabvány	DIN 7422
Profil	Hatszögműkulcs

Kivitel	TiN bevonattal
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott
gömbvégű fejjel	nem
tartógyűrűvel	nem
Termék fajtája	Dugókulcs fej