



## 6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú TiN bevonattal, Hatszög: 8mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	643333 8
GTIN	4000896232345
Árucikk kategória	630

### Leírás

#### Kivitel:

Két részből, gondos gyártással készült. Optimálisan edzett test a hajtási energia felvételére és továbbítására. Szoros illesztésű belső négyszög a biztos és stabil pozícionáláshoz a hajtószáron. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

TiN bevonatú pengék a nagy tartóerő és kopásállóság érdekében. Optimalizált korrózióvédelemmel.

#### Felhasználás:

Optimálisan alkalmas tartós terhelésekhez, mint pl. sorozat csavarozásokhoz.

#### Szabvány:

**DIN 7422**

#### Alapanyag:

Króm-vanádium acél persely, lepattogzásmentesen krómozott. Penge speciális acélból, TiN bevonattal.

### Műszaki leírás

Hatszög	8 mm
Ø a meghajtott oldalon	23 mm
Hossz	140 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Szabvány	DIN 7422
Profil	Hatszögműze
Kivitel	TiN bevonattal

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	TiN
Termék fajtája	Dugókulcs fej