



6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú TiN bevonattal, Hatszög: 12mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	643333 12
GTIN	4000896232536
Árucikk kategória	630

Leírás

Kivitel:

Két részből, gondos gyártással készült. Optimálisan edzett test a hajtási energia felvételére és továbbítására. Szoros illesztésű belső négyszög a biztos és stabil pozícionáláshoz a hajtószáron. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

TiN bevonatú pengék a nagy tartóerő és kopásállóság érdekében. Optimalizált korrózióvédelemmel.

Felhasználás:

Optimálisan alkalmas tartós terhelésekhez, mint pl. sorozat csavarozásokhoz.

Szabvány:

DIN 7422

Alapanyag:

Króm-vanádium acél persely, lepattogzásmentesen krómozott. Penge speciális acélból, TiN bevonattal.

Műszaki leírás

Ø a meghajtott oldalon	24,6 mm
Hossz	140 mm
Hatszög	12 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Szabvány	DIN 7422
Profil	Hatszögmű
Kivitel	TiN bevonattal

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	TiN
Termék fajtája	Dugókulcs fej