

Garant GRIDLINE

Szerelőkocsi fiókokhoz, 26×20G, Magasság mm / fiókok száma: 885/0**Rendelési adatok**

Rendelés száma	930617 885/0
GTIN	4062406352530
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

26×20G fiókokkal történő felszereléshez.

Szerszámkocsi 30×24 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható kerékkal, Ø 125 mm, poliuretán futófelülettel, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilappal és 2K Haptoprene® tolómarkolattal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Fiókok felszerelése csak a 930634 sz. vagy 930636 sz. termékkel engedélyezett (egykezes egyenkénti fiókkioldással).

Műszaki leírás

Magasság	885 mm
Maximális teherbírás	600 kg

Szélesség	750 mm
Ajtók száma	0
Nyommentes futófelület	igen
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiókház hasznos magassága	600 mm
ComfortClose	nem
Fiókok száma	0
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Mélység	600 mm
Súly	56 kg
Legurulásvédő peremmel	igen
Fiókház magassága	700 mm
Hasznos magasság	600 mm
Kivitel	gurítható
Kivitel	önállóan felszerelhető
Kihúzható polclapok száma	0
Ház felül nyitott	nem
Fiókok hasznos magassága	600 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	26x20G
Termék fajtája	Szerszámkocsi

Tartozék

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap
magasság 75 mm

930634 75

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21

914227 HU21

Acél takarólap 4 oldalon legurulásvédő peremmel Méretek
G-ben 30X24

951972 30X24