

Garant GRIDLINE

Szerelőkocsi fiókokhoz, 36×20G, Magasság mm / fiókok száma: 885/0**Rendelési adatok**

Rendelés száma	930727 885/0
GTIN	4062406352554
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

36×20G fiókokkal történő felszereléshez.

Szerszámkocsi 40×24 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható kerékkel, Ø 125 mm, poliuretán futófelülettel, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilappal és 2K Haptoprene® tolómarkolattal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Fiókok felszerelése csak a 930744 sz. vagy 930746 sz. termékkel engedélyezett (egykezes egyenkénti fiókkioldással).

Műszaki leírás

Nyommentes futófelület	igen
Hasznos magasság	600 mm
Fiókház hasznos magassága	600 mm

Súly	65 kg
Fiókház magassága	700 mm
Maximális teherbírás	600 kg
Magasság	885 mm
ComfortClose	nem
Mélység	600 mm
Legurulásvédő peremmel	igen
Kerék Ø	125 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Ajtók száma	0
Szélesség	1000 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiókok száma	0
Kivitel	gurítható
Kivitel	önállóan felszerelhető
Fiókok hasznos magassága	600 mm
Kihúzható polclapok száma	0
Ház felül nyitott	nem
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	36x20G
Termék fajtája	Szerszámkocsi

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21

914227 HU21

Acél takarólap 4 oldalon legurulásvédő peremmel Méretek
G-ben 40X24

951972 40X24