



## Akkumulátoros kompakt szalagfűrész, Típus: M18FBS85



### Rendelési adatok

Rendelés száma	078205 M18FBS85
GTIN	4058546293963
Árucikk kategória	03L

### Leírás

#### Kivitel:

**Kompakt, erős FUEL™ akkus szalagfűrész kefe nélküli POWERSTATE™ motorral mobil fűrészeléshez, továbbfejlesztett kezelhetőséggel.**

- **Egyszerű és szerszám nélküli fűrészlap csere.**
- **Fokozatmentesen szabályozható szalagsebesség sebességkapcsolóval.**
- **Robusztus fém szerkezet, fémhorog.**
- **A vágott terület megvilágítása LED-del.**

#### Tartalom:

Töltőkészülék, 2x M18 B2 akku, Bi-Metall fűrészszalag 14 TPI, szállítókoffer.

#### Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorok és tartozékok a 073816 és 073809 sz. alatt találhatóak. Hozzávaló fűrészszalagok külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

### Műszaki leírás

Fűrészszalag szélessége	13 mm
Fűrészszalag hossza	898 mm
Gyártó jelölése	M18FBS85-202C
Súly	6 kg
Akkumulátor típus	Lítium-ion

Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximális vágásmélység 90°	85 mm
Szalagsebesség	0 - 165 m/min
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Akkumulátor-feszültség	18 V
Energiaellátás	Akkus
Csomagolás	Szállítókoszter
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee HB 18 V típus
Termék fajtája	Fűrész

## Tartozék

Li-Ion rendszer M18B5 Akkumulátor típus MB18	073816 MB18
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C