

**Akkumulátoros nedves-/száraz porszívó, Típus: GAS1810L****Rendelési adatok**

Rendelés száma	070231 GAS1810L
GTIN	3165140995405
Árucikk kategória	03B

**Leírás****Kivitel:**

Akkus porszívó mobil porszívózáshoz. Egyszerűen szállítható és kényelmesen használható a pántnak köszönhetően, amelyre a porszívó felakasztható.

**Tartalom:****Akku nélkül és töltőkészülék nélkül.**

- 1 x porszívófej, Bosch szám: 2608000707
- 1 x résszívó fej, 250 mm, Bosch szám: 2608000661
- 1 x vállpánt, Bosch szám: 2608000706
- 4 db görgő készlet, Bosch szám: 2608000705
- 1 x elektromos szerszám adapter, Bosch szám: 2608000708
- 1 x hajlított cső, Bosch szám: 2608000659
- 1 x lapos redős szűrő, Bosch szám: 2608000663
- 3 darabos szívócső készlet, Bosch szám: 2608000660
- 1 x tömlő, 1,6 m, Bosch szám: 2608000658

**Figyelem:**

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat, töltőkészülékeket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.  
Hozzávaló Auto-Start rendszert lásd a 070237 cikkszámától.

**Műszaki leírás**

Tartálytérfogat	7,5 l
Súly akku nélkül	6 kg

Szívótömlő hossza	1,6 m
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Gyártó jelölése	GAS 1810L
Térfogatáram	1440 l/min
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor-feszültség	18 V
Energiaellátás	Akkus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Termék fajtája	Nedves- és száraz porszívó