

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény kompletten, fiókkal 200 kg, 36×20G, Magasság mm / fiókok száma: 800/5**Rendelési adatok**

Rendelés száma	930715 800/5
GTIN	4062406273736
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 40×24G méretben, 36×20G fiókkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasfalakkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Fiók, **50 mm, 75 kg** teherbírással. Fiók **75 mm-től 200 kg** teherbírással.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 100, 100, 125, 300

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Műszaki leírás

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiók hasznos mélysége G-ben	20

Hasznos magasság	700 mm
Fiókok hasznos magassága	700 mm
Mélység	600 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	125 mm
Fiók előlap magasság	300 mm
Súly	124 kg
Magasság	800 mm
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Fiókok száma	5
Mélység E-ben	700
Fiókok hasznos területe G-ben	36×20
Fiók hasznos szélessége G-ben	36
Szélesség	1000 mm
Ajtók száma	0
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	36×20G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 100 mm	930745 100
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 300 mm	930745 300
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 75 mm	930745 75
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 125 mm	930745 125
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 800 mm	930735 800