

**uvex****Kesztyű pár uvex phynomic airLite B ESD, Kesztyűméret: 10**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	094467 10
GTIN	4048612064030
Árucikk kategória	04W

## Leírás

### Kivitel:

**uvex phynomic airLite sorozat.** Különösen könnyű vágás elleni védőkesztyű, mely **ergonomikusan illeszkedik** és kényelmes viselet. Optimálisan alkalmas olyan tevékenységekhez, melyeknél fontos a nagyon **finom tapintásérzet**. Mind ESD, mind robbanásveszélyes területeken is használható. Bőrgyógyászatilag tesztelt (proDERM®) és mentes mindenféle gyorsítótól. Az **airLite Aqua polimer bevonatnak köszönhetően** biztosított a jó szellőzés.

### Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

### Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Azok a kesztyűk, melyek védenek az elektrosztatikus kisülésektől, nem szigetelik a kezét az elektromos feszültségtől. Nem alkalmasak feszültség alatt álló vezetékeken végzett munkához vagy áramütés elleni védelemként, csupán a termék védelmét szolgálják.

## Műszaki leírás

Kesztyűméret	10
Kesztyű típus	Vágás elleni védőkesztyű
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
Kötéstechnológia	18G
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Hordozóanyag	Dyneema®Diamond, poliamid, elasztán, karbon
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	kék / antracit
Súly	56 g
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	C
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű