



## Csővágó TubiX®, gyorsállítással, Max. Ø-höz: 35mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	818380 35
GTIN	4003773084907
Árucikk kategória	86A

### Leírás

#### Kivitel:

Könnyű és hosszú élettartamú magnézium fémház tűgörgős csapágyazású vezetőgörgőkkel és vágókerékkel. Kézi sorjázó, a testbe süllyeszthető. Tartalék vágókerékkel.

#### Előny:

Automatikusan rászorul és rögzül a csövön a **QuickLock gyorsállítással**.

· **A vágókerék gyorsan és pontosan pozícionálható a különböző cső átmérőkre.**

#### Felhasználás:

Univerzális, **réz, alumínium** és **vékonyfalú INOX csövek** vágásához (2 mm falvastagságig).

#### Alkatrész:

Tartalék vágókerék tűgörgős csapágyazással és gyorsan cserélhető tengellyel, lásd 818385 sz.

### Műszaki leírás

Vágókerék szélessége	6,2 mm
Vágókerék furat	7,8 mm
Külső cső Ø-höz	6 - 35 mm
Vágókerék Ø	20 mm
Gyártó jelölése	TubiX
Súly	375 g
Hossz	180 mm
Szélesség	65 mm

Magasság	40 mm
Termék fajtája	Csővágókhöz

---

## Tartozék

Tartalék vágókerék Típus 1	818385 1
----------------------------	----------