

**Garant****Írányváltós kerepes hajtósár, 1/4 col, kioldóval, Típus: 1/4****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 632025 1/4    |
| GTIN              | 4062406353940 |
| Árucikk kategória | 61A           |

**Leírás****Kivitel:**

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

**Szabvány:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Alkalmazható:**

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

**Műszaki leírás**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Csatlakozó négyszög | 1/4 coll          |
| Szabvány            | DIN 3120          |
| Szabvány            | DIN 3122          |
| Teljes hossz        | 115 mm            |
| Fogak száma         | 36                |
| Munkaszög           | 10 fok            |
| Alapanyag           | Króm ötvözet acél |
| Felület             | krómozott         |

|                |  |
|----------------|--|
| Termék fajtája | Racsni   |
| USP1           | irányváltós  |
| USP2           | kioldóval, 10°-os munkaszög,<br>115 mm hosszú, krómozott |

---

## Tartozék

|  |            |
|--|------------|
| Pótalkatrészek készlet 1/4 col Típus 1/4 | 632028 1/4 |
|--|------------|