

## HEDI

### Teljesen műanyag kábeldob, Típus: 25B2



#### Rendelési adatok

Rendelés száma	081133 25B2
GTIN	4003644022519
Árucikk kategória	08B

#### Leírás

##### Kivitel:

A HEDI® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.

Robusztus kábeldob ütésálló műanyagból **túlmelegedés-védelemmel. Szabadtéren és nedves helyiségekben történő tartós használatra is engedélyezett.**

- **400 V CEE bemeneti csatlakozó 16 A.**
- **1x 400 V CEE kimeneti csatlakozó aljzat 16 A, önzáró fedéllel és hővédelmi kapcsolóval.**
- **2x 250 V szabványos földelt csatlakozó aljzat önzáró fedéllel.**
- **7 fokos dőlés a nagyobb szabad magasság és a kényelmes hordozás érdekében.**
- **Levehető kábeltartó és -megvezető az optimális kábelvezetéshez.**
- **Vízvezető mélyedések.**
- **Egyszerűen falra szerelhető.**

Nagy és kiváló minőségű, teljesen műanyag HEDI® kábeldob 290 mm átmérőjű dobbal és számos ergonomiai és biztonsági funkcióval.

Lehajtható fogantyú a jobb- és balkezes használathoz a fel- és letekerés során.

##### Funkció:

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és  $\varnothing > 1$  mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

**Vizsgálati irányelvek:**

Eleget tesz a DGUV I 203-006 (korábban BGI 608), valamint a DGUV I 203-005 (korábban BGI 600) előírásainak.

**Műszaki leírás**

Kábel szerkezete	5G2,5
IP védettségi osztály	IP 44
Kábelhossz	25 m
Kábel anyaga	Páncélkábel
Ház anyaga	Teljesen műanyag
Kábel kategória	H07BQ-F
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett	2. kategória (K2) BGI szerint
Névleges teljesítmény letekerve	5500 (16 A) W
Névleges feszültség	400 V
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Kábeldob