



## Mini LED reflektor, Típus: 10



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081451 10
GTIN	5708997360101
Árucikk kategória	08C

### Leírás

#### Kivitel:

Kompakt és nagy fényerejű akkus LED reflektor mobil használathoz. A kompakt méreteknek köszönhetően tökéletesen használható kézi lámpaként. Az állítható mágneses talpak ezen felül lehetővé teszik a telepített használatot.

Új **OPTILight funkció** az optimális fénykibocsátás és időtartam érdekében. A SMART Grip 4-az-1-ben rendszer több funkciót foglal magában egy egységben: egy gyűrűt a biztonságos fogáshoz, egy csiptetőt az egyszerű rögzítéshez, egy erős mágneset, valamint egy állványt.

#### Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

USB töltőkábellel.

### Műszaki leírás

Fényáram	100 - 1000 lm
Energiaellátás	Akkus
Teljes magasság	96 mm

Teljes szélesség	38 mm
Világítási idő	1,5 - 15 óra
Akkumulátor típus	Lítium-ion
ATEX zóna	Nincs
Égő	LED modul
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Teljes hossz	104 mm
Súly	250 g
IP védettségi osztály	IP 65
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Akkumulátor kapacitás	5,2 Ah
Gyártó jelölése	NOVA MINI
Termék fajtája	Sugárzó