

**Garant**

**Densimet® szerszámbefogó becsavarozható marókhhoz, Ø d = 16 mm, Menet M × Lges: M8X128**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	301374 M8X128
GTIN	4062406274849
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Rezgéscsillapító tulajdonságú.
- Szártűrés h6.

**Felhasználás:**

Különösen alkalmas zsurorbefogókban való használathoz.

**Műszaki leírás**

Furat Ø D <sub>1</sub>	8,5 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	14 mm
Menet M	M8×128
Befogó	Ø d = 16 mm
Szár Ø d	16 mm
belső hűtés	igen
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó