

**Garant****Villás rátűző, Típus-Kulcsnyílás: 2-18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657792 2-18
GTIN	4062406277468
Árucikk kategória	61E

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsön.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Alkalmazás:****Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alappmérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alappmérete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

**Alkalmazható:**

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

**Figyelem:**

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alpméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).  
Eltérés esetén végezze el az alpméret korrekciót!

## Műszaki leírás

Magasság h	9 mm
Alpméret S	25 mm
Kulcsnyílás	18 mm
Szélesség b	38,6 mm
Rátűző szár	14×18 mm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott (lepattogzásmentes)
Termék fajtája	Villás rátűző