

Garant GRIDLINE

Szárnyas ajtós kiszolgáló szekrény legurulásgátló perem nélkül, kihúzható polclappal, 26×20G, Magasság: 800mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	932105 800
GTIN	4062406277086
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Szerszám kiszolgáló szekrény 30×28G méretben. Szárnyas ajtókkal, hengerzárral központilag zárható.

A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

2 × kihúzható polclappal felszerelve, 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Kihúzható polclapok száma: 2

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház és a kihúzható polclap nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Hozzávaló 26×20G fiókok.

Műszaki leírás

Szélesség	750 mm
Súly	45 kg

Mélység	700 mm
Hasznos magasság	650 mm
Magasság	800 mm
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	26×20
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	26×20G
Termék fajtája	Gépkiszolgáló szekrény

Tartozék

Kihúzható polc75 kg Beépítési magasság 75 mm	930654 75
Tolóretesz GridLine-hoz Típus HU12	914226 HU12