

Garant GRIDLINE

**Szárnyas ajtós kiszolgáló szekrény legurulásgátló perem nélkül, 36×20G,  
Magasság: 800mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	932118 800
GTIN	4062406277062
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Szerszám kiszolgáló szekrény 40×28G méretben. Szárnyas ajtókkal, hengerzárral központilag zárható.

A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház és a kihúzható polclap nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

Hozzávaló 36×20G fiókok.

**Műszaki leírás**

Súly	50 kg
Magasság	800 mm
Hasznos magasság	650 mm
Mélység	700 mm
Szélesség	1000 mm

Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	36×20G
Termék fajtája	Gépkiszolgáló szekrény

---

## Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus HU12	914226 HU12
------------------------------------	-------------