

Garant GRIDLINE

Szárnyas ajtós kiszolgáló szekrény legurulásgátló perem nélkül, kihúzható polclappal, 36×20G, Magasság: 800mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	932122 800
GTIN	4062406277093
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Szerszám kiszolgáló szekrény 40×28G méretben. Szárnyas ajtókkal, hengerzárral központilag zárható.

A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

2 × kihúzható polclappal felszerelve, 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Kihúzható polclapok száma: 2

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház és a kihúzható polclap nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Hozzávaló 36×20G fiókok.

Műszaki leírás

Fiók hasznos szélessége	900 mm
Szélesség	1000 mm
Magasság	800 mm

Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	36
Mélység	700 mm
Súly	54 kg
Hasznos magasság	650 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	36×20
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	36×20G
Termék fajtája	Gépkiszolgáló szekrény

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus HU12	914226 HU12
------------------------------------	-------------