

**Garant****Írányváltós feltűzhető racsní, Típus-Csatlakozó négyszög: 2-1/2coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657582 2-1/2
GTIN	4062406277307
Árucikk kategória	61E

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsn. Nagyon kompakt **feltűzhető írányváltós racsní, kioldóval.**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Alkalmazás:****Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alpmérete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

**Alkalmazható:**

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

**Figyelem:**

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alpméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).

Eltérés esetén végezze el az alpméret korrekciót!

További 22×28 mm 4-szög szárú rátűző szerszámok külön ajánlatkérésre kaphatóak.

## Műszaki leírás

Rátűző szár	14×18 mm
Alpméret S	34 mm
Magasság h	20,5 mm
Szélesség b	39 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Tartós terhelhetőség	340 Nm
Fogak száma	48
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Írányváltós kerepes hajtószár,	igen
Kerepes hajtószár kioldóval	igen
Termék fajtája	Racsni