

Garant**Villás rátűző, Típus-Kulcsnyílás: 2-27mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 657792 2-27 |
| GTIN | 4062406277512 |
| Árucikk kategória | 61E |

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcson.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alapláncméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapláncmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alapláncmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alapláncméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).

Eltérés esetén végezze el az alapláncméret korrekciót!

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Alapméret S | 32,5 mm |
| Szélesség b | 58,7 mm |
| Kulcsnyílás | 27 mm |
| Magasság h | 14 mm |
| Rátűző szár | 14×18 mm |
| Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél |
| Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) |
| Termék fajtája | Villás rátűző |