

Garant**Villás rátűző, Típus-Kulcsnyílás: 2-36mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657792 2-36
GTIN	4062406277543
Árucikk kategória	61E

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcson.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alappmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alappmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alappméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).

Eltérés esetén végezze el az alappméret korrekciót!

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	36 mm
Alapméret S	32,5 mm
Rátűző szár	14×18 mm
Szélesség b	66,5 mm
Magasság h	14 mm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott (lepattogzásmentes)
Termék fajtája	Villás rátűző