

**HOLEX****Feltűzhető racsní, Típus-Csatlakozó négyszög: 1-1/2coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657630 1-1/2
GTIN	4062406278342
Árucikk kategória	62E

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsn.

**Átkapcsolható feltűzhető racsní.****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Alkalmazás:****Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alpmérete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

**Alkalmazható:**

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

**Figyelem:**

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alaplíméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkuács vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).

Eltérés esetén végezze el az alaplíméret korrekciót!

További 22×28 mm 4-szög szárú rátűző szerszámok külön ajánlatkérésre kaphatóak.

## Műszaki leírás

Rátűző szár	9×12 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Magasság h	22,5 mm
Tartós terhelhetőség	135 Nm
Alaplíméret S	17,5 mm
Fogak száma	52
Szélesség b	35 mm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Írányváltós kerepes hajtószár,	igen
Kerepes hajtószár kioldóval	nem
Termék fajtája	Racsni