

Garant**Négyszög feltűzhető szerszám, Típus-Csatlakozó négyszög: 1-1/2coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657698 1-1/2
GTIN	4062406278397
Árucikk kategória	61E

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsn.

Négyszög feltűzhető szerszám.**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alaplíméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkuks vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).

Eltérés esetén végezze el az alaplíméret korrekciót!

További 22×28 mm 4-szög szárú rátűző szerszámok külön ajánlatkérésre kaphatóak.

Műszaki leírás

Rátűző szár	9×12 mm
Magasság h	15 mm
Tartós terhelhetőség	135 Nm
Alaplíméret S	17,5 mm
Szélesség b	23 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Termék fajtája	Négyszög feltűzhető szerszám