

Garant**Csillag rátűző, Típus-Kulcsnyílás: 2-22mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 657892 2-22 |
| GTIN | 4062406278250 |
| Árucikk kategória | 61E |

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsn.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alpméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).
Eltérés esetén végezze el az alpméret korrekciót!

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|---------------------|
| Szélesség b | 35 mm |
| Alapméret S | 25 mm |
| Rátűző szár | 14×18 mm |
| Magasság h | 15 mm |
| Kulcsnyílás | 22 mm |
| Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám |
| Szerszám racsnival | nem |
| Termék fajtája | Csillag rátűző |