

**Garant****Csillag rátűző, Típus-Kulcsnyílás: 1-18mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 657892 1-18   |
| GTIN              | 4062406278045 |
| Árucikk kategória | 61E           |

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsra.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Alkalmazás:****Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alpmérete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

**Alkalmazható:**

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

**Figyelem:**

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alpméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).

Eltérés esetén végezze el az alpméret korrekciót!

## Műszaki leírás

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Rátűző szár         | 9×12 mm             |
| Kulcsnyílás         | 18 mm               |
| Szélesség b         | 28,9 mm             |
| Magasság h          | 13,2 mm             |
| Alapméret S         | 17,5 mm             |
| Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám |
| Szerszám racsnival  | nem                 |
| Termék fajtája      | Csillag rátűző      |