

Garant**Csillag rátűző, Típus-Kulcsnyílás: 2-32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657892 2-32
GTIN	4062406278298
Árucikk kategória	61E

Leírás**Kivitel:**

Sülyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcson.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alapmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alapméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).

Eltérés esetén végezze el az alapméret korrekciót!

Műszaki leírás

Rátűző szár	14×18 mm
Kulcsnyílás	32 mm
Alapméret S	31 mm
Magasság h	17,5 mm
Szélesség b	48 mm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Szerszám racsnifunkcióval	nem
Termékfajtája	Csillag rátűző