

**VHB™ ragasztószalag, Átlátszó, Szélesség×hossz (mm×m): 25X33****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083787 25X33
GTIN	4001895594120
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas nagyteljesítményű **ragasztószalag** tiszta akrilát ragasztóanyagból (VHB) tartósan erős kötésekhez. Azonnal tart, hőmérséklettel, időjárással, UV sugárzással és oldószerrel szemben erősen ellenálló. Kiváló tömítési funkció, vibráció csillapítású.

A **3M™ 4910** nagyon átlátszó és ennek köszönhetően használható háttérvilágítású, fényáteresztő táblák, műgyanta erősítésű üveg, fém, üveg, és nagy felületi energetikájú anyagok (HSE), dekorációs anyagok lécek, névtáblák és logók felszereléséhez, panelek felragasztásához és merevítő elemek rögzítéséhez.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes. További 3M™ VHB™ szalagok különböző vastagságokban és hosszokban külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Ragasztó massa: akrilát

Hossz: 33 m

Szélesség: 25 mm

Vastagság: 1 mm

Műszaki leírás

Tágulási képesség	300 %
Burkolat anyaga	Szilikonos PE film
Vastagság	1 mm

Adatlap

Gyártó jelölése	4910
Ragasztószalag fajtája	kétoldalas
Ragasztóerő acélon	4,8 N/mm
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Szélesség	25 mm
Ragasztó massa	akrilát
Festék	Átlátszó
Eltarthatóság	12 hónap
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Hossz	33 m
Terméknév attribútum	Átlátszó
Termék fajtája	Ragasztószalag