



## Menetfúró bit, gőzölt, M: M6



### Rendelési adatok

Rendelés száma	130990 M6
GTIN	4062406281250
Árucikk kategória	12H

### Leírás

**Kivitel:**

1/4 col hatszög szárral DIN 3126 szerint, C 6,3.

**Felhasználás:**

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

Felhasználás furattípusnál: max. 1,5×D átmenő furatnál

Szabvány: Gyári szabvány

Menet szabvány: DIN 13

Bekezdő alak: B

Vágásirány: jobbos

Menetszerszám fajtája: kézi menetfúró

Menetemelkedés: 1 mm

Teljes hossz L: 37 mm

Élhossz L<sub>c</sub>: 16 mm

Nyak Ø D<sub>1</sub>: 4,5 mm

Magfurat Ø: 5 mm

### Műszaki leírás

Menet szabvány	DIN 13
Menetemelkedés	1 mm
Magfurat Ø	5 mm
Menetszerszám fajtája	kézi menetfúró
Bekezdő alak	B

Vágásirány	jobbos
Szabvány	Gyári szabvány
Menetmérethez	M6
Teljes hossz L	37 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	16 mm
Nyak Ø D <sub>1</sub>	4,5 mm
Bevonat	gőzölt
Menetfajta	M
Szerszámanyag	HSS
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Profilszög	60 fok
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D átmenő furatnál
Termék fajtája	Menetfúró bit

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		