



Menetfúró bit, gőzölt, M: M3



Rendelési adatok

Rendelés száma	130990 M3
GTIN	4062406281229
Árucikk kategória	12H

Leírás

Kivitel:

1/4 col hatszög szárral DIN 3126 szerint, C 6,3.

Felhasználás:

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

Felhasználás furattípusnál: max. 1,5×D átmenő furatnál

Szabvány: Gyári szabvány

Menet szabvány: DIN 13

Bekezdő alak: B

Vágásirány: jobbos

Menetszerszám fajtája: kézi menetfúró

Menetemelkedés: 0,5 mm

Teljes hossz L: 32 mm

Élhossz L_c: 9 mm

Nyak Ø D₁: 2,2 mm

Magfurat Ø: 2,5 mm

Műszaki leírás

Menet szabvány	DIN 13
Menetemelkedés	0,5 mm
Magfurat Ø	2,5 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Menetszerszám fajtája	kézi menetfúró

Vágásirány	jobbos
Bekezdő alak	B
Menetmérethez	M3
Élhossz L_c	9 mm
Nyak $\varnothing D_1$	2,2 mm
Teljes hossz L	32 mm
Bevonat	gőzölt
Menetfajta	M
Szerszámanyag	HSS
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Profilszög	60 fok
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD átmenő furatnál
Termék fajtája	Menetfúró bit

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		