



## Villáskulcs / racsnis csillagkulcs készlet, tartóban irányváltós, 15°-ban hajlított, Kulcsok száma: 10



### Rendelési adatok

Rendelés száma	614915 10
GTIN	3662424068416
Árucikk kategória	63V

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Gyűrű és csillag racsnizó hatással. A pofánál lévő plusz racsnizó hatás gyors meghúzást tesz lehetővé átfogás nélkül. Csillag oldal integrált rugóval a rögzítőeszközön való átcsúszás megakadályozásához – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Extrém kicsi, 5°-os utánfogási szög.

#### Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

#### Tartalom:

1-1 db 614905 sz. kulcs: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 méret

Tárolás: Műanyag tartó

### Műszaki leírás

Kulcsnyílás	8 mm
Kulcsnyílás	19 mm
Kulcsnyílás	10 mm

Kulcsnyílás	11 mm
Kulcsnyílás	12 mm
Kulcsnyílás	13 mm
Kulcsnyílás	14 mm
Kulcsnyílás	16 mm
Kulcsnyílás	17 mm
Kulcsnyílás	18 mm
Kulcsok száma	10
Csillag helyzete	15 fok
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Csomagolás	Műanyag tartó
Kulcsnyílás méret	Metrikus
billenthető fej	nem
Racsnis, irányváltós	igen
Termék fajtája	Csavarkulcs

## Tartozék

Villáskulcs / racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 16 mm	614905 16
Villáskulcs / racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 10 mm	614905 10
Villáskulcs / racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 11 mm	614905 11
Villáskulcs / racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 17 mm	614905 17
	614905 8

Villáskulcs / racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított  
Kulcsnyílás 8 mm

Villáskulcs / racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított  
Kulcsnyílás 14 mm

614905 14

Villáskulcs / racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított  
Kulcsnyílás 19 mm

614905 19

Villáskulcs / racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított  
Kulcsnyílás 18 mm

614905 18

Villáskulcs / racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított  
Kulcsnyílás 13 mm

614905 13

Villáskulcs / racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított  
Kulcsnyílás 12 mm

614905 12