



## Villáskulcs / racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílás: 17mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	614905 17
GTIN	3662424065057
Árucikk kategória	63V

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Gyűrű és csillag racsnizó hatással. A pofánál lévő plusz racsnis mechanikagyors meghúzást tesz lehetővé átfogás nélkül. Csillag oldal integrált rugóval a rögzítőeszközön való átcsúszás megakadályozásához – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Extrém kicsi, 5°-os utánfogási szög.

#### Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

### Műszaki leírás

Pofamagasság $h_1$	6,6 mm
Pofaszélesség b	36,8 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcsnyílás	17 mm
Gyűrű $\varnothing D$	31,7 mm
Kulcs hossza L	225 mm
Gyűrűmagasság $h_2$	10,3 mm
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott

billenthető fej	nem
Racsni, irányváltós	igen
Termék fajtája	Csavarkulcs