



Írányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col, Típus: 1/4



Rendelési adatok

Rendelés száma	632000 1/4
GTIN	4018754177738
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120.**

DIN 3122-D 6,3

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Szabvány	DIN 3120
Szabvány	DIN 3122
Teljes hossz	117 mm
Fogak száma	22
Munkaszög	16,4 fok
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Racsn

USP1	irányváltós
USP2	Munkaszög 16,4°, hossz 117 mm

Tartozék

Pótalkatrész készlet, 1/4 col fedőlappal együtt	632250
---	--------